

# Imbuto doppio CytoSep con filtro e tappo - doppia area diam 6mm / 0.5ml. Incarto singolo

Cf 500pz. Imbuto doppio CytoSep completo di filtro e tappo - doppia area diam 6mm per volumi fino a 0.5ml. Incarto singolo

## Product codes:

Reference: 92 925 0183



## Product gallery:



## Product description:

Consumabili per citocentrifuga Shandon Cytospin.

Imbuto doppio per citologia CytoSep

Totalmente compatibile con la citocentrifuga CytoSpin della Shandon, l'imbuto per citologia CytoSep può essere usato per depositare un sottile strato di cellule in un'area ben definita del vetrino da microscopio. La carta filtrante assorbe qualsiasi fluido in eccesso.

Disponibili i CytoSep con la cartina pre-attaccata per risultati consistenti e riproducibili.

Nessun allineamento necessario

Le versioni complete posseggono il tappo per sigillare il campione all'interno dell'imbuto per ulteriore protezione.

Tutti i componenti del sistema CytoSep sono disponibili anche separatamente.

Questa versione permette la corsa simultanea di due campioni su un singolo vetrino ed è la soluzione ideale in lavori di immunoistochimica

L'imbuto per citologia doppio permette di depositare il campione dal volume di fino a 0.5ml su un'area ben delimitata di 6mm di diametro -28 mm<sup>2</sup>-.

Utilizzabile con tutte le clip in acciaio per vetrini.

Ogni componente è disponibile separatamente.

---

**Product features:**

IBT - TIPO: per citologia  
IBT - FORMA: doppio imbuto  
IBT - MATERIALE: PP  
IBT - DIMENSIONI: -  
IBT - LUNGHEZZA: -  
IBT - VOLUME: 0.5ml  
IBT - DIAMETRO SUPERIORE: -  
IBT - LUNGHEZZA GAMBO: -  
IBT - SPESSORE: -  
IBT - APPLICAZIONI: citologia  
IBT - DIAMETRO GAMBO: 6mm  
IBT - TEMPERATURA MINIMA: -  
IBT - COMPATIBILE: citocentrifuga Shandon Cytospin  
IBT - POROSITA': -  
IBT - CONFORMITA': CE - IVD  
IBT - CONNESSIONE: -  
IBT - PUREZZA: -  
IBT - STERILITA': -  
IBT - AUTOCLAVABILE: no  
IBT - PECULIARITA': monouso  
IBT - PECULIARITA': tappo e carta da filtro inclusi  
IBT - PECULIARITA': Eseguire due campioni contemporaneamente su un unico vetrino  
IBT - ACCESSORI OPZIONALI: filtro  
IBT - ACCESSORI OPZIONALI: Utilizzabile con tutte le clip in acciaio per vetrini  
IBT - ACCESSORI OPZIONALI: Tappo  
IBT - TEMPERATURA MAX: -